



IH Cooking Heater

本格料理にも応える コンパクトな2口IH

EHI326CB

※ 画像はイメージです。

直感的に 操作ができる

タッチスライド
コントロールパネルで
温度設定もラクラク

幅広い料理に対応の 加熱レベル設定

低温から高温まで
16段階の加熱レベル
設定が可能^{※1}


ワンタッチで 温度表示に切替可能

揚げ物などの調理に
便利な14段階の
温度設定 (60~220°C)^{※2}

※1 保温・パワー機能を含む。 ※2 鍋の使用方法や形状、調理するものにより、設定温度と実際の温度には差が出る場合があります。

- 設定した加熱レベルと保温を切り替えるSTOP+GO機能
- 最大加熱レベルで一定時間加熱後、希望の加熱レベルまで自動で下げられるウォームアップ機能
- 設定した時間が過ぎると自動的にオフになるカウントダウンタイマー機能
- ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけで、サイズに応じて加熱できるマキシセンス機能^{※3}
- 余熱インジケーターが電源オフ後の表面温度を安全管理
- お子様の誤使用を防止するチャイルドロック機能
- 調理中の設定加熱レベルを固定するキーロック機能


※3 加熱できる最小直径があります。



Specification


タイプ	2口IHクッキングヒーター
設置方法	ドロップイン
電源	単相 200V 18.5A 50/60Hz共通(プラグ式)
消費電力	
総合計	3700W
IHヒーター(aゾーン)	1400/2000W (パワー機能時)
IHヒーター(bゾーン)	2300/2500W (パワー機能時)
外形寸法	幅 291×奥行き 510×高さ 51mm
開口寸法	幅 270×奥行き 490mm Max R10
重量	6kg
JANコード	6937042207330
価格	オープン価格

クッキングゾーン



- a クッキングヒーター 1400W / パワー機能時 2000W
調理器具最小直径120mm
- b クッキングヒーター 2300W / パワー機能時 2500W
調理器具最小直径125mm


本体設置スペース



IH Cooking Heater

多彩な調理を効率よく 楽しめる3口IH

EHI635CB



幅広い料理に対応の 加熱レベル設定

低温から高温まで
11段階の加熱レベル
設定が可能※1

日本のキッチン 開口寸法に最適

国産のクッキングヒーター
との入替えがスムーズな
開口寸法(560×460mm)※2

安心・便利な タイマー機能

設定した時間が過ぎると
自動的にオフになる
カウントダウンタイマー

※1 保温・パワー機能を含む。※2 Max R15。


- ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけで、サイズに応じて加熱できるマキシセンス機能※3
- 余熱インジケーターが電源オフ後の表面温度を安全管理
- お子様の誤使用を防止するチャイルドロック機能
- 調理中の設定加熱レベルを固定するキーロック機能

※3 加熱できる最小直径があります。

Specification


タイプ	3口IHクッキングヒーター
設置方法	ドロップイン
電源	単相200V 30A 50/60Hz共通(プラグ式)
消費電力	
総合計	5900W
IHヒーター(aゾーン)	1400/2000W (パワー機能時)
IHヒーター(bゾーン)	1800/2400W (パワー機能時)
IHヒーター(cゾーン)	2300/3000W (パワー機能時)
外形寸法	幅 600×奥行き 520×高さ 51mm
開口寸法	幅 560×奥行き 460mm Max R15
重量	11kg
JANコード	6937042207415
価格	オープン価格

クッキングゾーン



- a クッキングヒーター 1400W / パワー機能時 2000W
調理器具最小直径125mm
- b クッキングヒーター 1800W / パワー機能時 2400W
調理器具最小直径145mm
- c クッキングヒーター 2300W / パワー機能時 3000W
調理器具最小直径125mm

本体設置スペース



保証書に関するお願い

製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上、保存ください。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。



安全に関するご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●単相200V 20Aのコンセント(アース式)に接続して使用する機器です。●設置は資格を持った技術者が行う必要があります。(アース取り付け含む)●心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上で使用ください。



長年ご使用の調理機器の点検を!
補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

このような症状は、ありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱くなる。●電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい匂いがする。●ビリビリと電気を感ずる。●その他の異常や故障がある。

お願い

このような症状のときは、事故防止のため使用を中止し、必ず販売店もしくは当社に点検をご相談ください。

- 配達費、取付け費、調整説明費、使用済み製品の引き取り費等は別途実費となります。
- 製品の色は、印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の価格・仕様・デザインは予告なく変更されることがあります。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
- もし、販売店でお分かりにならない場合は当社におたずねください。
- 確島及びそれに準ずる地域でのご使用は、アダプターサービスに支障がございますのでご注意ください。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル2階
TEL.0570-062-888 FAX.03-3434-4151
www.electrolux.co.jp